



## udeCOM

SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN ASISTENCIAL


### Prestaciones

- Comunicación asistencial en hospitales y residencias de personas mayores de hasta 900 habitaciones y 14 Puestos de Control.
- Atención de alarmas generadas manual o automáticamente desde cada habitación o desde el puesto de control. Mediante el interface telefónico UW-18 la atención de las llamadas se pueden gestionar desde un teléfono inalámbrico (control en movilidad)
- Identificación de llamada (habitación y cama de procedencia, tipo de alarma...) y de su atención.
- Señalización luminosa en la habitación o baño de la activación de la alarma y del tipo de la misma: presencia, normal, urgencia y emergencia.
- Comunicación bidireccional por voz entre el residente y el puesto de control.
- Indicación de presencia del personal en la habitación. La presencia del personal en la habitación (médicos, enfermeras, auxiliares, etc ) se activa introduciendo códigos de presencia diferenciados.
- Las presencias serán señalizadas:
  - En el secundario de habitación.
  - En el pasillo mediante el piloto visor de sobrepuerta.
  - En la central de control.

**Sistema modular de intercomunicación y señalización para entornos hospitalarios, clínicos y geriátricos. Sus múltiples funciones, simplicidad de uso y facilidad de instalación, hacen de UDECOM la solución más adecuada y competitiva para ámbitos asistenciales.**



## MÓDULOS HABITACIÓN



**UC-104**  
Secundario habitación




**UW-13**  
Llamada auxiliar



**UW-10**  
Pulsador llamada




**UW-11**  
Visor sobrepuerta



**UW-14**  
Llamada baño


## MÓDULOS PUESTO DE CONTROL



**UC-102**  
Central de Control



**UdeConf-UC102**  
Software configuración sistema



**UW-18**  
Interface telefónico



**UW-25A**  
Fuente alimentación




**UC-1001**  
PC control y gestión sistema

## MÓDULOS BAÑO INDEPENDIENTE / GERIÁTRICO



**UC-140**  
Secundario baño geriátrico




**UW-14**  
Llamada baño



**UW-19**  
Anulación llamada baño

## MÓDULOS TEST y CONFIGURACIÓN



**UW-T**  
Llave modo técnico



**UW-R**  
Receptor test



**UW-G**  
Emisor test

