

# CSB-508

## CENTRAL SEÑALIZACION LLAMADAS BAÑO MINUSVÁLIDOS




### DESCRIPCIÓN

Central compacta de señalización de llamadas de 8 zonas compatible con los módulos de señalización de llamadas de emergencia SB-504.

Al activar la llamada desde los módulos SB-504, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central asociada. La llamada puede ser silenciada pulsando el boton de cancelación desde el módulo de baño SB-504 o desde la central CSB-508.

El sistema se alimenta a 24 VDC desde una fuente de alimentación externa suministrada.

Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS


UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN





[www.udeaudio.com](http://www.udeaudio.com)

rev.1 610.535C 1 / 3








- 1 [Led indicación llamada - Baño 1  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 1
- 2 [Led indicación llamada - Baño 2  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 2
- 3 [Led indicación llamada - Baño 3  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 3
- 4 [Led indicación llamada - Baño 4  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 4
- 5 [Led indicación llamada - Baño 5  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 5
- 6 [Led indicación llamada - Baño 6  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 6
- 7 [Led indicación llamada - Baño 7  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 7
- 8 [Led indicación llamada - Baño 8  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 8
- 9 [Led General indicación llamadas - Baños 1-8  
Pulsador General cancelación llamadas. Baños 1-8
- 10 [Piloto indicacion visual Llamada activada
- 11 [Piloto indicacion MARCHA
- 12 [Avisador acústico -Llamada activada
- 13 [Tapa protección conexiones



CONEXIONADO TÍPICO

1 Central CSB-508  
8 Módulos SB-504



TIPOS DE CABLES	
<b>A</b>	<b>ALIMENTACIÓN SB-504</b> 2 cables de 1,50 mm <sup>2</sup> sección mín.
<b>B</b>	<b>VISOR SOBEPuerta CW-23</b> 2 cables de 0,25 mm <sup>2</sup> sección mín.
<b>C</b>	<b>LLAMADA SB-504</b> 1 cable de 0,25 mm <sup>2</sup> sección mín.