


Nota:

El módulo de baño CW-20 debe instalarse de conformidad a lo indicado en el "Reglamento de baja tensión" (MIE BT 024) o normativa equivalente en el país destino

Note:

Bathroom module Réf. CW-20 has to be installed according to low level regulations (MIE BT 024) or according to equivalent norms in the country



Instalar el tirador de baño a una altura aproximada de 1.5 m sobre el pavimento terminado, de forma que el extremo del cordón quede a unos 10 cm del suelo, conforme a la recomendación de ISO 21542 para dispositivos de llamada accesibles.

Install the bathroom pull cord at an approximate height of 1.5 m above the finished floor level, so that the end of the cord is about 10 cm from the floor, in accordance with the ISO 21542 recommendation for accessible call devices.

CONECTAR NUMÉRICAMENTE CON SECUNDARIO HABITACIÓN MOD.SR-204
TO CONNECT NUMERICAL WITH ROOM-STATION MODEL SR-204

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Módulo de llamada de baño MOD. CW-20:

Módulo para su instalación en baños con tirador de material aislante de 140 cm y led de tranquilización.

Medidas: 120 x 120 x 9 mm

Accesorios:

- CW-81 (Fondo superficie)
- CW-91 (Fondo para empotrar)

Bath module MOD. CW-20:

Module for its installation in baths with insulating material drawer of 140 cm and relaxing led.

Dimensions: 120 x 120 x 9 mm

Accessories:

- CW-81 (Surface frame)
- CW-91 (Box for embed)