



### Descripción

Este aparato permite conectar, a partir de una salida de señal a nivel auxiliar, hasta 20 tomas de señal, siendo totalmente independientes unas de otras. Su empleo está recomendado en aquellos casos en que se necesita dar señal de audio desde el sistema de sonorización a otros equipos ajenos al mismo (grabaciones para prensa, radio, TV, etc.).

#### INSTRUCCIONES DE CONEXIONADO Y AJUSTE

- 1.- Conectar la señal procedente del equipo de sonido a la entrada de señal (DIN).
- 2.- Accionar el interruptor de puesta en marcha.
- 3.- Ajustar el volumen posterior, para que con modulación normal, el piloto verde de modulación se ilumine intermitentemente.

#### Salidas de señal (1 - 10)

Señal:	Balanceada.
Nivel:	0 dBm.
Impedancia:	600Ω.
Conector:	XLR.

#### Salidas de señal (11 - 20)

Señal:	Asimétrica.
Nivel:	-10 dBm.
Impedancia:	600Ω.
Conector:	Jack 6 mm.

Sensibilidad:	100 mV.
Alimentación:	230 VAC
Peso:	6.5 Kg.
Dimensiones:	428x330x100.

